

50 x 281 x 161 mm

Normaldruck

- Einhebel-Waschtischarmatur ohne Ablaufgarnitur aus robustem, keimreduzierendem und pflegeleichtem Edelstahl (Chromnickelstahl WN 1.4305).
- Ausführung Normaldruck. Betriebsdruck 2–6 bar.
- Massiver eckiger Edelstahlkorpus; Sichtflächen matt geschliffen. Weitere lieferbare Oberflächen: siehe unten.
- Hochwertige keramische Mischpatrone mit einstellbarer Temperaturbegrenzung (Verbrühschutz).
- Neoperl® Luftsprudler M24 x 1 mm.
- Bauhöhe: 281 mm  
Auslaufhöhe: 201 mm  
Ausladung: 97 mm  
Länge Bedienhebel: 65 mm
- Verschleißteile modular austauschbar.
- Einbaumaß: Ø 33 - 40 mm, Plattenstärke max. 40 mm
- Montage: Mit einer Gegenmutter.
- Lieferung einschließlich Befestigungsmaterial und zwei flexiblen, Edelstahl - ummantelten Anschlussschläuchen.
- Gewicht, einschließlich Einzelverpackung: 2,9 kg



### Textvorschlag für Ausschreibungen:

Einhebel-Waschtischarmatur Ausführung Normaldruck aus Edelstahl (Chromnickelstahl WN 1.4305) für Waschtisch-Montage. Massiver eckiger Edelstahlkorpus; Sichtflächen matt geschliffen. Keramische Mischpatrone mit einstellbarer Temperaturbegrenzung. Lieferung einschließlich Befestigungsmaterial und zwei flexiblen, Edelstahl - ummantelten Anschlussschläuchen.


Abmessungen 50 x 281 x 161 mm

Auslaufhöhe 201 mm

Ausladung 97 mm

Länge Bedienhebel 65 mm

Artikel Nr. WA510



Lieferbare Oberflächen	Ident-Nr.
matt geschliffen (standard)	925 265
hochglanzpoliert	932 265