




108 x 68 x 71 mm

- Spülkasten- und Rufauslöser, funkgesteuert, für 868,4 MHz - Systeme aus ABS, grau.
- Individuelle 32 Bit - Adresse, einlernbar am Empfänger. Reichweite bis zu 10 m.
- Betätigung mit kapazitiven Tastern und akustischer Quittierung durch Tastenton.
- Batteriebetrieben mit 2 x 1,5 V Batterien LR-6. Lebensdauer ca. 3 Jahre oder 100.000 Betätigungen.
- Schutzgrad IP 54
- Montage: Mit zwei Kunststoff - Schellen an bauseitigen Stütz-, Stützklapp- oder Wand-Boden-Stützgriff. Griffaußendurchmesser max. 33 mm.
- Lieferung einschließlich Befestigungsmaterial und Batterien.
- Gewicht, einschließlich Einzelverpackung: 0,2 kg



## Textvorschlag für Ausschreibungen:

Funkgesteuerter Spülkasten- und Rufauslöser für 868,4 MHz-Systeme, batteriebetrieben, zur Montage an Stütz-, Stützklappgriff und Wand-Boden-Stützgriff aus grauem ABS. Reichweite bis zu 10 m, kapazitive Taster mit akustischer Quittierung durch Tastenton, Schutzgrad IP 54. Lieferung einschließlich Befestigungsmaterial und Batterien.

Abmessungen: 108 x 68 x 71 mm

Artikel Nr. BA020

Zubehör	Ident-Nr.
Rufempfänger BA025	600 025

Lieferbare Oberfläche	Ident-Nr.
Kunststoff grau	600 020