

298 x 898 x 220 mm

Capacité env. 32 l

- Poubelle en acier inoxydable (acier au nickel-chrome EN 1.4301) robuste, réducteur de germes et d'entretien facile.
- Boîtier intégralement en acier inoxydable ; tous les angles entièrement soudés, surfaces visibles mates rectifiées et brossées. Autres surfaces disponibles : voir ci-dessous.
- Équipée de corbeille grillagée amovible. Capacité env. 32 l. Accès par battant frontal avec protection antichute.
- Cote de montage : 300 x 900 x 110 mm
- Montage : avec quatre vis dans découpe réalisée sur site, à travers les trous de fixation des parois latérales.
- Article livré avec matériel de fixation.
- Poids, emballage individuel inclus : 11,5 kg




Proposition de texte pour les spécifications :

Poubelle en acier inoxydable (acier au nickel-chrome EN 1.4301) pour montage encastré. Boîtier intégralement en acier inoxydable ; tous les angles entièrement soudés, surfaces visibles mates rectifiées et brossées. Équipée de corbeille grillagée amovible. Capacité env. 32 l. Accès par battant frontal avec protection antichute. Article livré avec matériel de fixation.

Dimensions : 298 x 898 x 220 mm

Réf. art. WP147



Surfaces disponibles	Réf.
mat rectifié (standard)	727 147
poli	731 147
(coloré) plastifié	728 147