

POUBELLE À COUCHES WP2505

SÉRIE
A

298 x 780 x 310 mm

Capacité env. 36 l

- Poubelle à couches en acier inoxydable (acier au nickel-chrome EN 1.4301) robuste, réducteur de germes et d'entretien facile.
- Boîtier intégralement en acier inoxydable ; tous les angles entièrement soudés, surfaces visibles mates rectifiées et brossées, parties du haut polies. Autres surfaces disponibles : voir ci-dessous.
- Équipée de récipient pour déchets hygiéniques amovible. Capacité env. 36 l. Prévue pour des sacs à ordures courants. Accès par porte verrouillable.
- Serrure cylindrique à fermeture universelle en zinc moulé sous pression anticorrosion.
- En haut sas de discrétion en polypropylène pivotant à 180 °, utilisable d'une seule main, réduisant les odeurs.
- Pièces d'usure remplaçables par module.
- Avec quatre pieds en caoutchouc pour pose au sol.
- Poids, emballage individuel inclus : 13,0 kg




Proposition de texte pour les spécifications :

Poubelle à couches en acier inoxydable (acier au nickel-chrome EN 1.4301) pour pose au sol. Boîtier intégralement en acier inoxydable ; tous les angles entièrement soudés, surfaces visibles mates rectifiées et brossées, parties du haut polies. Équipée de récipient pour déchets hygiéniques amovible, prévue pour des sacs à ordures courants. Capacité env. 36 l. Accès par porte verrouillable. Serrure cylindrique à fermeture universelle en zinc moulé sous pression anticorrosion. En haut sas de discrétion en polypropylène, pivotant à 180 °, utilisable d'une seule main.

Dimensions : 298 x 780 x 310 mm

Réf. art. WP2505



Surfaces disponibles	Réf.
mat rectifié (standard)	727 685
poli	731 685
(coloré) plastifié	728 685

Ernst Wagner GmbH & Co. KG

Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER
EWAR