

RÉSERVOIR DE PAPIER TOILETTE WP168

SÉRIE
A

120 x 680 x 130 mm

pour 5 rouleaux de papier toilette


- Réservoir de papier toilette, en acier inoxydable (acier au nickel-chrome EN 1.4301) robuste, réducteur de germes et d'entretien facile.
- Boîtier intégralement en acier inoxydable ; surfaces visibles mates rectifiées et brossées. Autres surfaces disponibles : voir ci-dessous.
- Prévu pour cinq rouleaux de papier toilette courants dont quatre rouleaux de réserve dissimulés qui prennent automatiquement la place du précédent.
Dimensions :
Diamètre extérieur max. 125 mm
Largeur max. 100 mm
Diamètre intérieur (indifférent) mm
- Fente transparente servant de jauge de niveau de remplissage.
- Rechargeable, accès par ouverture supérieure du boîtier.
- Montage : au moyen de deux vis à travers les encoches en trou de serrure dans la paroi arrière.
- Article livré avec matériel de fixation.
- Poids, emballage individuel inclus : 2,6 kg

Proposition de texte pour les spécifications :

Réservoir de rouleaux de papier toilette en acier inoxydable (acier au nickel-chrome EN 1.4301) pour montage en saillie. Boîtier intégralement en acier inoxydable ; surfaces visibles mates rectifiées et brossées. Prévu pour cinq rouleaux de papier toilette courants dont quatre rouleaux de réserve dissimulés qui prennent automatiquement la place du précédent. Fente transparente servant de jauge de niveau de remplissage. Rechargeable, accès par ouverture supérieure du boîtier. Article livré avec matériel de fixation.

Dimensions 120 x 680 x 130 mm

Réf. art. WP168



Surfaces disponibles	Réf.
mat rectifié (standard)	727 168
poli	731 168
(coloré) plastifié	728 168

Ernst Wagner GmbH & Co. KG

Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER
EWAR