

600 x 58 x 40 mm

- Porte-serviette en acier inoxydable massif (acier au nickel-chrome EN 1.4305), réducteur de germes et d'entretien facile, mat rectifié. Autres surfaces disponibles : voir ci-dessous.
- Deux disques muraux pour fixation invisible, centrée et antivol.
- Diamètre du support 16 mm
Diamètre du porte-serviette 12 mm
Cote d'axe de montage 600 mm
- Montage avec deux vis.
- Article livré avec matériel de fixation.
- Poids, avec emballage individuel : 0,8 kg




Proposition de texte pour les spécifications :

Porte-serviette en acier inoxydable massif (acier au nickel-chrome EN 1.4305), mat rectifié, pour montage en saillie. Deux disques muraux pour fixation invisible et antivol. Article livré avec matériel de fixation.

Dimensions 600 x 58 x 40 mm

Réf. art. AC232



Surfaces disponibles	Réf.
mat rectifié (standard)	700 232
poli	731 232