

298 x 598 x 310 mm

Capacité env. 36 l

- Poubelle avec battants d'introduction en acier inoxydable (acier au nickel-chrome EN 1.4301) robuste, réducteur de germes et d'entretien facile.
- Boîtier intégralement en acier inoxydable ; tous les angles entièrement soudés, surfaces visibles mates rectifiées et brossées. Autres surfaces disponibles : voir ci-dessous.
- Équipée de corbeille grillagée amovible. Capacité env. 36 l. Accès par porte verrouillable. Battant d'introduction en deux parties, coupe-feu et à fermeture automatique.
- En option, avec récipient pour déchets hygiéniques en plastique WP18 utilisable comme poubelle pour déchets hygiéniques.
- Serrure cylindrique à fermeture universelle en zinc moulé sous pression anticorrosion.
- Pièces d'usure remplaçables par module.
- Avec quatre pieds en caoutchouc, approprié pour pose au sol.
- Montage : au moyen de quatre vis à travers les encoches en trou de serrure et un trou antivol en option dans la paroi arrière.
- Article livré avec matériel de fixation.
- Poids, emballage individuel inclus : 9,7 kg




Proposition de texte pour les spécifications :

Poubelle en acier inoxydable (acier au nickel-chrome EN 1.4301) pour montage en saillie ou posé au sol. Boîtier intégralement en acier inoxydable ; tous les angles entièrement soudés, surfaces visibles mates rectifiées et brossées. Équipée de corbeille grillagée amovible. Capacité env. 36 l. Accès par porte verrouillable. Battant d'introduction en deux parties, coupe-feu et à fermeture automatique. Serrure cylindrique à fermeture universelle en zinc moulé sous pression anticorrosion. Article livré avec matériel de fixation.

Dimensions : 298 x 598 x 310 mm

Réf. art. WP180



Accessoires en option

Réf.

Récipient pour déchets hygiéniques en plastique WP18

922 500

Surfaces disponibles

Réf.

mat rectifié (standard)

769 048

poli

731 048

(coloré) plastifié

728 048