

300 x 30 x 235 mm

- Battant d'introduction coupe-feu à fermeture automatique en acier inoxydable (acier au nickel-chrome EN 1.4301) robuste, réducteur de germes et d'entretien facile.
- Entièrement construit en acier inoxydable ; surfaces visibles mates rectifiées et brossées. Autres surfaces disponibles : voir ci-dessous.
- Aucune pièce d'usure, fermeture en douceur grâce à un contre-poids.
- Montage : insérer et coller dans la découpe.
- Cotes de montage 277 x 210 mm
- Poids, emballage individuel inclus : 1,5 kg




Proposition de texte pour les spécifications :

Battant d'introduction coupe-feu, à fermeture automatique et avec contre-poids, en acier inoxydable (acier au nickel-chrome EN 1.4301) pour montage horizontal sur plan vasque. Entièrement construit en acier inoxydable ; surfaces visibles mates rectifiées et brossées.

Dimensions 300 x 30 x 235 mm

Réf. art. WP154-1



Surfaces disponibles	Réf.
mat rectifié (standard)	727 230
poli	731 230
(coloré) plastifié	728 230