

298 x 596 x 310 mm

500 Blatt Papier, 18 l Abfall

- Kombination, bestehend aus Handtuchspender und Abfallbehälter aus robustem, keimreduzierendem und pflegeleichtem Edelstahl (Chromnickelstahl WN 1.4301).
- Ganzedelstahlgehäuse; alle Ecken voll verschweißt, Sichtflächen matt geschliffen und gebürstet. Weitere lieferbare Oberflächen: siehe unten.
- Handtuchspender mit tiefgezogener Papierentnahmeöffnung für problemlose Papierentnahme.
- Vorgesehen für ca. 500 handelsübliche Papierhandtücher in Lagen- oder Zickzackfaltung. Papiergröße (gefaltet): 240-250 mm x 100-115 mm. Zum Nachfüllen zugänglich über abschließbaren Schubladenauszug.
- Abfallbehälter ausgestattet mit herausnehmbarem Gitterkorb. Fassungsvermögen ca. 18 l. Zugänglich über abschließbare Türe mit selbstschließender, feuerhemmender Einwurfflappe.
- Zylinderschlösser gleichschließend aus korrosionsbeständigem Zinkdruckguss.
- Verschleißteile modular austauschbar.
- Montage: Mit vier Schrauben durch Schlüssellöcher und ein optionales Anti-Diebstahl-Loch in der Rückwand bodenfrei unter Waschtisch, oder optional mit Wandkonsole oder Bodensockel gegen Mehrpreis.
- Lieferung einschließlich Befestigungsmaterial und einem Paket Papierhandtücher.
- Gewicht, einschließlich Einzelverpackung: 11,9 kg




Textvorschlag für Ausschreibungen:

Kombination, bestehend aus Handtuchspender und Abfallbehälter aus Edelstahl (Chromnickelstahl WN 1.4301) für Untertisch-Montage. Ganzedelstahlgehäuse; alle Ecken voll verschweißt, Sichtflächen matt geschliffen und gebürstet. Handtuchspender mit tiefgezogener Papierentnahmeöffnung, Füllmenge ca. 500 Papierhandtücher. Zum Nachfüllen zugänglich über abschließbaren Schubladenauszug. Abfallbehälter ausgestattet mit herausnehmbarem Gitterkorb. Fassungsvermögen ca. 18 l. Zugänglich über abschließbare Türe mit selbstschließender, feuerhemmender Einwurfflappe. Zylinderschlösser gleichschließend aus korrosionsbeständigem Zinkdruckguss. Lieferung einschließlich Befestigungsmaterial und einem Paket Papierhandtücher.

Abmessungen: 298 x 596 x 310 mm

Artikel Nr. WP520



Zubehör	Ident-Nr.
Bodensockel (bitte Maße angeben)	735 630
Wandkonsole (bitte Maße angeben)	727 652

Lieferbare Oberflächen	Ident-Nr.
matt geschliffen (standard)	727 651
hochglanzpoliert	731 651
(farbige) Kunststoff-Pulverbeschichtung	728 132