


COMBINÉ SERVIETTES PAPIER EN ROULEAU/DÉCHETS WP5450



448 x 1348 x 220 mm

Distributeur de serviettes papier en rouleau fonctionnant sur secteur, à capteur, déchets 48 l

- Combiné comprenant distributeur de serviettes papier en rouleau à capteur (fonctionnant sur secteur) et poubelle en acier inoxydable (acier au nickel-chrome EN 1.4301) robuste, réducteur de germes et d'entretien facile.
- Boîtier intégralement en acier inoxydable ; tous les angles entièrement soudés, surfaces visibles mates rectifiées et brossées. Autres surfaces disponibles : voir ci-dessous.
- Distributeur de serviettes papier en rouleau avec technologie de capteurs sans contact, capacitive, zone de détection env. 3,5 cm. Longueur de papier et temps mort réglables.
Alimentation secteur 230 V, 50 Hz ; puissance nominale 7 watts ; câble de raccordement secteur non fourni. Testé et certifié TÜV/GS.
- Prévu pour un rouleau de papier, dimensions : largeur 215 mm, diamètre extérieur 180 mm max., diamètre intérieur 50 mm.
- Fente transparente comme jauge de niveau de remplissage, fonction rouleaux empilés permettant d'avancer un rouleau de réserve avant la consommation totale du rouleau restant.
- Poubelle équipée de corbeille grillagée amovible. Capacité env. 48 l.
- Accès par portes verrouillables.
- Serrures cylindriques à fermeture universelle en zinc moulé sous pression anticorrosion.
- Pièces d'usure et façades de boîtier remplaçables par module.
- Cote de montage : 450 x 1350 x 210 mm (en cas d'intégration totale).
- Montage : avec six vis dans découpe réalisée sur site, à travers les trous de fixation des parois latérales.
- Article livré avec matériel de fixation et premier rouleau de papier.
- Poids, emballage individuel inclus : 25,8 kg



Proposition de texte pour les spécifications :

Combiné comprenant distributeur de serviettes papier en rouleau à capteur (fonctionnant sur secteur) et poubelle en acier inoxydable (acier au nickel-chrome EN 1.4301) pour montage encastré. Boîtier intégralement en acier inoxydable ; tous les angles entièrement soudés, surfaces visibles mates rectifiées et brossées. Distributeur électrique de serviettes papier en rouleau avec technologie de capteurs capacitive sans contact. Longueur de papier et temps mort réglables. Alimentation secteur 230 V, 50 Hz ; puissance nominale 7 watts ; câble de raccordement secteur non fourni. Testé et certifié TÜV/GS. Prévu pour un rouleau de papier, dimensions : largeur 215 mm, diamètre extérieur 180 mm max., diamètre intérieur 50 mm. Fente transparente servant de jauge de niveau de remplissage. Poubelle équipée de corbeille grillagée amovible. Capacité env. 48 l. Accès par portes verrouillables. Serrures cylindriques à fermeture universelle en zinc moulé sous pression anticorrosion. Article livré avec matériel de fixation et premier rouleau de papier.

Dimensions : 448 x 1348 x 220 mm

Réf. art. WP5450

Surfaces disponibles	Réf.
mat rectifié (standard)	727 527
poli	731 527
(coloré) plastifié	729 527

Ernst Wagner GmbH & Co. KG

Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER
EWAR