TABLE À LANGER WP2115



540 x 946 x 135 mm Version verticale

- Table à langer en acier inoxydable (acier au nickelchrome EN 1.4301) robuste, réducteur de germes et d'entretien facile.
- Boîtier intégralement en acier inoxydable ; tous les angles entièrement soudés, surfaces visibles mates rectifiées et brossées, barre de préhension avec surface IIID brillante.
 - Autres surfaces disponibles : voir ci-dessous.
- Ouverture et fermeture aisées grâce à un mécanisme de levage sans maintenance assisté par ressort pneumatique.
- Plateforme en polypropylène gris, emboutie sans soudure, sans fixation visible.
- Testée et certifiée TÜV selon DIN EN 1221-1 : 2013 DIN EN 1221-2 : 2013 AfPS GS 2014 : 01 PAK

Capacité de charge 15 kg, charge d'essai 150 kg Homologuée pour lieux publics et espaces privés.

- Pièces d'usure remplaçables par module.
- Montage : au moyen de quatre vis à travers les trous de fixation dans la paroi arrière.
- Article livré avec matériel de fixation.
- Poids, emballage individuel inclus: 26,7 kg


Proposition de texte pour les spécifications :

Table à langer en acier inoxydable (acier au nickel-chrome EN 1.4301) pour montage en saillie. Boîtier intégralement en acier inoxydable ; tous les angles entièrement soudés, surfaces visibles mates rectifiées et brossées, barre de préhension IIID brillante. Plateforme rabattable grâce à un mécanisme de levage à ressort pneumatique, en polypropylène embouti sans raccords. Testée et certifiée TÜV. Homologuée pour lieux publics et espaces privés. Article livré avec matériel de fixation.

Dimensions: 540 x 946 x 135 mm

Réf. art. WP2115

Surfaces disponibles	Réf.
mat rectifié (standard)	727 886
(coloré) plastifié	728 886





Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20

info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

