

298 x 598 x 140 mm

Fassungsvermögen ca. 12 l

- Abfallbehälter aus robustem, keimreduzierendem und pflegeleichtem Edelstahl (Chromnickelstahl WN 1.4301).
- Ganzedelstahlgehäuse; alle Ecken voll verschweißt, Sichtflächen matt geschliffen und gebürstet. Weitere lieferbare Oberflächen: siehe unten.
- Front konisch mit vertikaler, vertiefter Rundung und rechteckbogenförmiger Einwurfföffnung.
- Ausgestattet mit herausnehmbarem Gitterkorb. Fassungsvermögen ca. 12 l. Zugänglich über abschließbare Türe.
- Zylinderschloss gleichschließend aus korrosionsbeständigem Zinkdruckguss.
- Verschleißteile modular austauschbar.
- Montage: Mit vier Schrauben durch Schlüssellocher und ein optionales Anti-Diebstahl-Loch in der Rückwand.
- Lieferung einschließlich Befestigungsmaterial.
- Gewicht, einschließlich Einzelverpackung: 5,4 kg




## Textvorschlag für Ausschreibungen:

Abfallbehälter aus Edelstahl (Chromnickelstahl WN 1.4301) für Aufputz-Montage. Ganzedelstahlgehäuse; alle Ecken voll verschweißt, Sichtflächen matt geschliffen und gebürstet. Front konisch mit vertikaler, vertiefter Rundung. Ausgestattet mit herausnehmbarem Gitterkorb. Fassungsvermögen ca. 12 l. Zugänglich über abschließbare Türe mit rechteckbogenförmiger Einwurfföffnung. Zylinderschloss gleichschließend aus korrosionsbeständigem Zinkdruckguss. Lieferung einschließlich Befestigungsmaterial.

Abmessungen: 298 x 598 x 140 mm

Artikel Nr. L133



Lieferbare Oberflächen	Ident-Nr.
matt geschliffen (standard)	828 800
(farbige) Kunststoff-Pulverbeschichtung	829 800